

## K03841-MG - Connecteur étanche 3/8" 45° avec poignée en tissu

Par Killark

No de catalogue [K03841-MG](#)



Connecteur étanche 3/8" 45° avec poignée en tissu.

\*Image représentative

### Caractéristiques

- Bague de presse-étoupe en nylon fendue pour une installation facile et une plus grande compression
- Contre-écrou creusé
- Joints toriques d'étanchéité inclus
- Réutilisable

### Général

Numéro de catalogue	K03841-MG
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gray</li><li>• Gris</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Plaqué zinc
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Acier
Poignée en maille	Oui
Série	Série K
Style	45 degrés
Type	
CUP	783936383422

### Dimensions

Taille du moyeu	3/8"
-----------------	------

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR70873
Cote(s) de dangerosité	Convient aux applications en zone dangereuse lorsqu'il est installé conformément aux articles 501.10(B) (Classe I, Division 2) ou 502.10(A)(B) (Classe II, Divisions 1 & 2) et 505.15(C) (Classe I Zone 2) du NEC.
Numéro de dossier UL	E22699

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - K-Series Liquidtight With Mesh Grip UL Certificate of Compliance](#)
- [Spécifications - K Series Liquidtight Connectors Specification Sheet](#)
- [Spécifications - K03841-MG](#)
- [Spécifications - K03841-MG](#)