

K300 - Connecteur étanche droit 3" non isolé

Par Killark

No de catalogue [K300](#)

Connecteur étanche droit de 3" non isolé.



*Image représentative

Caractéristiques

- Bague de presse-étoupe en nylon fendue pour une installation facile et une plus grande compression
- Contre-écrou creusé
- Joints toriques d'étanchéité inclus
- Réutilisable

Général

Numéro de catalogue	K300
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Plaqué zinc
Type d'isolation	Non isolée
Matériau	Fer, malléable
Série	Série K
Style	Droit
Type	
CUP	783936998527

Dimensions

Taille du moyeu	3"
-----------------	----

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR70873
Cote(s) de dangerosité	Convient aux applications en zone dangereuse lorsqu'il est installé conformément aux articles 501.10(B) (Classe I, Division 2) ou 502.10(A)(B) (Classe II, Divisions 1 & 2) et 505.15(C) (Classe I Zone 2) du NEC.
Numéro de dossier UL	E22699

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Spécifications - K Series Liquidtight Connectors Specification Sheet](#)
- [Spécifications - K300](#)
- [Spécifications - K300](#)