

Fiche 20 Amp de la série KP - 3 passe-fils inclus (plage 0,250- 0,625) - circuit 2P 3W - 115/230VAC à 60Hz - Rotation à droite

Par Killark

No de catalogue [KP-20ABCSU37](#)

Série KP - Fiche aluminium 20 Amp - 3 œillets inclus (plage 0,250-0,625) - Circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - Rotation à droite.



*Image représentative

Caractéristiques

- Convient lorsqu'une connexion est nécessaire pour des équipements portables ou mobiles tels que des outils, des moteurs, des éclairages manuels, etc.
- Terminaisons soudées pour une connexion sûre
- Boîtier en aluminium sans cuivre
- Les contacts à action retardée garantissent une interconnexion sûre
- Large gamme d'ouvertures pour les passe-fils
- La broche de mise à la terre extra longue établit le contact en premier et le rompt en dernier.

Général

Numéro de catalogue	KP-20ABCSU37
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre de pôles	2
Type de réceptacle	Action différée
Série	KP
Type	
CUP	783936042831

Caractéristiques électriques

Intensité nominale 20 A

Chef d'orchestre

Nombre de fils 3

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes C, D • Classe I, Zones 1 & 2, Groupes IIB, IIA
Nema Rating	3, 4, 4 FOIS, 7(B, C, D), 9(F, G)

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Manuels d'installation - KP/KR Series IOM K1066](#)
[Spécifications - KP-20ABCSU37](#)
[Spécifications - K Series Plug & Receptacle Specification Sheet](#)
[Spécifications - KP-20ABCSU37](#)