



KWPL434 - Luminaire mural à LED 120-250 volts DC, 4 000 lumens

Par Killark

No de catalogue [KWPL434](#)

4 000 Lumen Range 120-250 Volt DC LED Wallpack Fixture.



*Image représentative

Caractéristiques

- Aluminium avec finition bronze. Manchon de 1/2" de chaque côté pour l'entrée des conduits.
- Convient pour une température ambiante de 55°C, un fil d'alimentation de 90°C est nécessaire.
- Lentille en verre borosilicate prismatique résistant aux chocs thermiques et aux impacts.
- Deux fixations à tête hexagonale résistantes à la corrosion Hubbell Guard® assurent l'étanchéité du joint de la porte.
- Des cellules photoélectriques et des fusibles installés en usine sont disponibles en option.

Général

Numéro de catalogue	KWPL434
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Source lumineuse	LED
Gamme de lumens	2 001-5 000 lm
Lumens	4436
Série	KWPL
CUP	783936139876

Dimensions

Taille du moyeu	1/2"
Poids	14 lb

Caractéristiques électriques

Tension Rating	120-250 VDC
----------------	-------------

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA
Nema Rating	4X

Documentation

- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Photométrie - KIL_KWPL430](#)
- [Spécifications - KWPL434](#)
- [Spécifications - KWPL Series LED Wallpack Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-KWPL434-SPEC-FR | REV 7/2024