

## KWPS105 - 100 Watt 480 Volt High Pressure Sodium Wallpack Fixture

Par Killark

No de catalogue KWPS105

100 Watt 480 Volt High Pressure Sodium Wallpack Fixture.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Aluminium avec finition bronze. Manchon de 1/2" de chaque côté pour l'entrée des conduits.
- Douille en porcelaine Mogul.
- Le réflecteur est en aluminium spéculaire formé avec précision pour une performance optimale.
- Convient pour une température ambiante de 55°C, un fil d'alimentation de 90°C est nécessaire.
- Lentille en verre borosilicate prismatique résistant aux chocs thermiques et aux impacts.
- Accès complet à l'avant pour l'entretien de la lampe ou du ballast grâce à une porte frontale à charnières.
- Deux fixations à tête hexagonale résistantes à la corrosion Hubbell Guard® assurent l'étanchéité du joint de la porte.
- Photocellules, fusibles, réenclenchement instantané, protecteur de ballast et lampes disponibles en option et installés en usine.

### Général

Numéro de catalogue	KWPS105
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Source lumineuse	Sodium haute pression
Série	KWP
CUP	783936377124

### Dimensions

Taille du moyeu	1/2"
Poids	24 lb

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	480 VAC
Puissance	100 W

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D</li><li>• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA</li></ul>
Nema Rating	4X

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Spécifications - KWP Series Wallpacks Specification Sheet](#)