

## LB28 - Moyeu LB 3/4", corps de conduit en fer de forme 8+E5732

Par Killark

No de catalogue [LB28](#)

Moyeu 3/4" LB, corps de conduit en fer de forme 8+E5732.



\*Image représentative

### Général

Numéro de catalogue	LB28
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Modèle de moyeu	LB
Matériau	Le fer
Série	Duraloy 8
Type	Conduit Body
CUP	783936481067

### Dimensions

Dimensions	6 po x 2 po x 3 po
Poids brut avec emballage	1.47
Hauteur	3 dans
Taille du moyeu	3/4"
Longueur	6 dans
Largeur	2 en

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11852
Cote(s) de dangerosité	Convient aux applications en zone dangereuse lorsqu'il est installé conformément aux articles 501.10(b) (Classe I, Division 2) ou 502.10, 503.10 et 505.15 (Classe I, Zone 2) du NEC.
Numéro de dossier UL	E3397

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogues - Killark Catalog](#)  
[Dessin technique - LB28 Engineering Drawing](#)  
[Dessins de vente - LB28 Sales Drawing](#)  
[Modèles 3D - LB28 3D Model](#)  
[Spécifications - LB28](#)  
[Spécifications - Conduit Fill Information](#)  
[Spécifications - Duraloy 8 Series Conduit Bodies Specification Sheet](#)