



LZ2N322DC120 - Série LZ2N, luminaire fluorescent non métallique 32 W (lampes non comprises), type de lampe à double culot, 120VDC, taille de moyeu 3/4".

Par Killark

No de catalogue [LZ2N322DC120](#)



Série LZ2N - Luminaire fluorescent non métallique de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double extrémité - 120VDC - Hublots 3/4 pouces NPT.

Caractéristiques

- Lentille transparente Lexan®, polycarbonate résistant aux chocs
- Boîtier : polyester renforcé de fibre de verre, NEMA 4X et IP66.
- Deux moyeux 3/4" NPT en aluminium - un à chaque extrémité (comprend un bouchon de fermeture 3/4" et deux réducteurs 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur).
- Deux douilles en aluminium 1/4"-20 fournies dans le haut du luminaire pour la tige filetée.
- Luminaires de 2 et 4 pieds
- Types de lampes Linéaire 17, 28, 32, 40, 44, 54, 60W Longue compacte 40, 55W (simple extrémité)
- Ballast électronique standard
- Tension mondiale (la plupart des modèles) 120 à 277 V, 50/60 Hz

Général

Numéro de catalogue	LZ2N322DC120
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Type de lampe	T8
Source lumineuse	Fluorescence linéaire
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	• Pendant • Surface
Type d'optique	Oculaire en polycarbonate - transparent
Série	LZ2N
CUP	783936094038

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	32 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Manuels d'installation - KIL_LZ2N Series Fluorescent Luminaires IOM_K1267](#)

[Photométrie - KIL_LZ2x322](#)

[Spécifications - LZ Series Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)

[Spécifications - LZ2N Series Non-Metallic Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-LZ2N322DC120-SPEC-FR | REV 7/2024