

## LZ2N54330 - Série LZ2S, luminaire fluorescent non métallique 54W (trois lampes de 4 pieds non incluses), type de lampe à double extrémité, 120-277V, 50/60Hz, moyeu 3/4".



Par Killark

No de catalogue [LZ2N54330](#)

Série LZ2S - Luminaire fluorescent non métallique de 54 watts (trois lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce NPT.

### Caractéristiques

- Deux moyeux en aluminium NTP de 3/4" - un à chaque extrémité (comprend un bouchon de fermeture de 3/4" et deux réducteurs de 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur).
- Deux douilles en aluminium de 1/4"-20 fournies dans le haut du luminaire pour la tige filetée.
- Luminaires de 2 et 4 pieds
- Types de lampes Linéaire 17, 28, 32, 40, 44, 54, 60W Longue compacte 40, 55W (simple extrémité)
- Ballast électronique standard
- Tension mondiale (la plupart des modèles) 120 à 277 V, 50/60 Hz

### Général

Numéro de catalogue	LZ2N54330
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blanc</li><li>• Blanc</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Type de lampe	T5
Source lumineuse	
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	
Nombre de lampes	0
Type d'optique	Oculaire en polycarbonate - transparent
Type de réflecteur	Réflecteur en acier
Série	LZ2N
Type	
CUP	783936094274

### Dimensions

Dimensions	4,5 in x 1 in x 6,5 in
Poids brut avec emballage	24.5
Hauteur	6.5 in
Longueur	4.5 in
Largeur	1 dans

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	54 W

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D</li><li>• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Indice de protection IP	IP66

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Manuels d'installation - KIL\\_LZ2N Series Fluorescent Luminaires IOM\\_K1267](#)  
[Photométrie - KIL\\_LZ2x543](#)  
[Spécifications - LZ Series Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)  
[Spécifications - LZ2N Series Non-Metallic Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell