


## MC8 - Série MC - Connecteur de câble en aluminium 3" NPT

Par Killark

No de catalogue [MC8](#)

Série MC - Connecteur de câble en aluminium 3" NPT.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Ressort de mise à la terre de l'armure 360° réutilisable
- Construction en aluminium sans cuivre pour les environnements difficiles, corrosifs et certains emplacements dangereux.
- Le contre-écrou d'étanchéité et le joint torique intérieur empêchent l'humidité de pénétrer dans l'armure du câble et dans le boîtier.
- Le filetage robuste et le joint d'étanchéité de classe mondiale permettent une installation facile avec un couple de serrage minimal.

### Général

Numéro de catalogue	MC8
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	MC
Style	Droit
Type	
CUP	783936159331

### Dimensions

Taille du moyeu 3"

### Chef d'orchestre

Gamme de câbles 2,27 - 3,01 pouces

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe II, Divisions 1 &amp; 2, Groupes E, F, G</li><li>• Zone 20</li></ul>
Indice de protection IP	IP66
Nema Rating	3, 4, 4X

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Brochures - MC/MCX Series Brochure](#)  
[Certifications - MC2X, MC, MCX, & TCX Series Cable Glands CSA Certification](#)  
[Manuels d'installation - MC Series Cable Glands IOM K1405](#)  
[SDD - LT Comp Hardner SDS](#)  
[Spécifications - MC8](#)  
[Spécifications - MC Series Specification Sheet](#)  
[Spécifications - MC8](#)