


MCX6 - Série MCX - Connecteur de câble en aluminium 2" NPT Barrière

Par Killark

No de catalogue [MCX6](#)

Série MCX - Connecteur de câble en aluminium 2" NPT Barrière.



*Image représentative

Caractéristiques

- Ressort de mise à la terre de l'armure 360° réutilisable
- Le filetage roubaisien et le joint d'étanchéité de classe mondiale permettent une installation facile avec un couple de serrage minimal.
- Fournit une barrière d'étanchéité entre les différents conducteurs isolés du câble et empêche l'entrée des produits d'une explosion dans le câble.
- L'assemblage du presse-étoupe comprime et répartit uniformément le composé pour créer une barrière d'étanchéité au point d'entrée dans l'enceinte.
- Assure la rétention du câble et une étanchéité à faible émission de fumées et de vapeurs, sans halogène, sur la gaine extérieure du câble.
- Fournit un contre-écrou d'étanchéité et un joint torique intérieur pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'armure du câble et dans le boîtier.
- Construction en aluminium sans cuivre pour les applications difficiles, corrosives et dangereuses.
- Le contre-écrou est ROUGE pour indiquer qu'il s'agit d'un produit pour zone dangereuse.

Général

Numéro de catalogue	MCX6
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	MCX
Style	Droit
Type	Cable Gland
CUP	783936158068

Dimensions

Taille du moyeu	2"
-----------------	----

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	1,47 - 2,04 pouces
-----------------	--------------------

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2 • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA • Zone 20
Indice de protection IP	• IP66 • IPX8 (6ft 1hr)
Nema Rating	3, 4, 4X, 6

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Brochures - MC/MCX Series Brochure](#)

[Certifications - MC2X, MC, MCX, & TCX Series Cable Glands CSA Certification](#)

[Manuels d'installation - MCX Series IOM K1499](#)

[SDD - LT Comp Hardner SDS](#)

[SDD - LT Comp Resin SDS](#)

[Spécifications - MCX Series Specification Sheet](#)