

KILLARK®

**NVSLCFG25AAG - Série NV2,
luminaire à DEL clignotant non
métallique gris (avec DEL),
montage suspendu de 3/4 po avec
lampe stroboscopique ambrée et
grille de protection, 120-240 VCA,
50/60 Hz**

Par Killark

No de catalogue [NVSLCFG25AAG](#)

Série NV2 - Luminaire compact à DEL non métallique résistant à la corrosion, gris (DEL incluse) - Montage suspendu de 3/4 po avec feu stroboscopique ambré et grille de protection - 120-240 V c.a. à 50/60 Hz.



Caractéristiques

- Peut être monté dans n'importe quelle orientation, y compris en position haute ou latérale.
- Matériaux : Corps en polyester thermodurci chargé de 30 % de verre et lentille en Lexan®. Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants.
- Conçu pour des applications intérieures et extérieures

Général

Numéro de catalogue	NVSLCFG25AAG
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Stable
Source lumineuse	
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	
Type d'optique	Globe en polycarbonate - Ambre
Série	NV
Type	
CUP	783936070315

Dimensions

Diamètre - intérieur	2.19 in
Dimensions	5,5 in x 17,5 in x 5,5 in
Poids brut avec emballage	1.85
Hauteur	5.5 in
Taille du moyeu	3/4"
Longueur	5.5 in
Largeur	17.5 in

Caractéristiques électriques

Cote de contact	60A INRUSH @ 120 VAC ; 30A INRUSH @ 240 VAC ; 15A INRUSH @ 480 VAC ; 12A INRUSH @ 600 VAC ; 6A BREAKING @ 120 VAC ; 3A BREAKING @ 240 VAC ; 1.5A BREAKING @ 480 VAC ; 1.2A BREAKING @ 600 VAC ; 10A CARRYING @ 120 VAC ; 10A CARRYING @ 240 VAC ; 10A CARRYING @ 480 VAC ;
Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-240 VAC

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, division 2, groupes F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - NVSL & NVSP Series CSA Certification](#)
[Spécifications - NVSLCFG25AAG](#)
[Spécifications - NVS Series Non-Metallic Corrosive Resistant](#)
[Signals Specification Sheet](#)
[Spécifications - NVSLCFG25AAG](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-NVSLCFG25AAG-SPEC-FR | REV 7/2024