

KILLARK®

NVSLCFG25CAG - Série NV2, luminaire à DEL clignotant non métallique gris (avec DEL), montage suspendu de 3/4 po avec lumière stroboscopique transparente et grille de protection, 120-240 VCA, 50/60 Hz

Par Killark

No de catalogue [NVSLCFG25CAG](#)

Série NV2 - Luminaire compact à DEL non métallique gris résistant à la corrosion (DEL incluse) - Montage suspendu de 3/4 po avec lampe stroboscopique transparente et grille de protection - 120-240 V c.a. à 50/60 Hz.

Caractéristiques

- Série NVSL LED avec un profil très compact et une durée de vie prévue de 50 000 heures en continu ou en clignotant.
- La série NVSZ Xenon a une durée de vie de 10 000 heures et ne fonctionne qu'en mode clignotant.
- Les LED utilisent un cône inversé pour fournir une couverture complète de 360 degrés pour une meilleure projection de la lumière.
- Les LED et le Xénon sont disponibles en cinq couleurs - rouge, vert, ambre, bleu et transparent.
- La vitesse d'éclair des LED est de 7 micro-éclair environ toutes les secondes pour une meilleure perception visuelle.
- La vitesse d'éclair du xénon est de 60 à 80 par minute.
- Peut être monté dans n'importe quelle orientation, y compris la lentille en position haute ou latérale.
- Matériaux : Corps en polyester thermodurci chargé de 30 % de verre et lentille en Lexan®. Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants.
- Conçu pour des applications intérieures et extérieures



Général

Numéro de catalogue	NVSLCFG25CAG
Couleur	Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Stable
Source lumineuse	LED
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	Pendant
Cycles de fonctionnement	10 000 heures
Type d'optique	Oculaire en polycarbonate - transparent
Série	NV
Type	Signal LED clignotant non métallique résistant à la corrosion
CUP	783936070353

Dimensions

Diamètre - intérieur	1.43 in
Dimensions	5,5 in x 17,5 in x 5,5 in
Poids brut avec emballage	1.85
Hauteur	5.5 in
Taille du moyeu	3/4"
Longueur	5.5 in
Largeur	17.5 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-240 VAC

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité

- Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
- Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA
- Classe II, division 2, groupes F, G
- Classe III, divisions 1 et 2

Indice de protection IP

IP66

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Certifications - NVSL & NVSP Series CSA Certification](#)

[Spécifications - NVS Series Non-Metallic Corrosive Resistant](#)

[Signals Specification Sheet](#)

[Spécifications - NVSLCFG25CAG](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-NVSLCFG25CAG-SPEC-FR | REV 7/2024