



NVSLCFG26AXG - Série NV2, luminaire à DEL clignotant compact non métallique gris (DEL incluse), montage au plafond 3/4 po avec feu de croisement et garde ambrés, 12-80VDC

Par Killark

No de catalogue [NVSLCFG26AXG](#)

Série NV2 - Luminaire compact à DEL non métallique gris
résistant à la corrosion (DEL incluse) - Montage au plafond 3/4
po avec feu stroboscopique ambré et grille de protection - 12-
80VDC.

Caractéristiques

- Peut être monté dans n'importe quelle orientation, y compris en position haute ou latérale.
- Matériaux : Corps en polyester thermodurci chargé de 30 % de verre et lentille en Lexan®. Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants.
- Conçu pour des applications intérieures et extérieures

Général

Numéro de catalogue	NVSLCFG26AXG
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Stable
Source lumineuse	
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	
Type d'optique	Globe en polycarbonate - Ambre
Série	NV
CUP	783936070568



Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Tension Rating 12-80 VDC / 24 VAC

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, division 2, groupes F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - NVSL & NVSP Series CSA Certification](#)
[Spécifications - NVSLCFG26AXG](#)
[Spécifications - NVS Series Non-Metallic Corrosive Resistant](#)
[Signals Specification Sheet](#)
[Spécifications - NVSLCFG26AXG](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-NVSLCFG26AXG-SPEC-FR | REV 7/2024