

NVZMFG01ABG - Série NV2, gris non métallique, lampe moyenne clignotante au xénon (lampe incluse), montage mural 3/4" avec lumière stroboscopique ambrée et grille de protection, 120VAC, 50/60Hz

Par Killark

No de catalogue [NVZMFG01ABG](#)

Série NV2 - Luminaire au xénon à éclats moyens non métallique gris résistant à la corrosion (lampe incluse) - montage mural de 3/4 de pouce avec éclairage stroboscopique ambré et grille de protection - 120 V CA à 50/60 Hz.



Caractéristiques

Conçu pour des applications intérieures et extérieures

Général

Numéro de catalogue	NVZMFG01ABG
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Clignotant
Source lumineuse	
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	
Type d'optique	Globe en polycarbonate - Ambre
Série	NV
CUP	783936071213

Dimensions

Taille du moyeu	3/4"
-----------------	------

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120 VAC

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, DClasse I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIAClasse II, division 2, groupes F, GClasse III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - NVSL & NVSP Series CSA Certification](#)
[Spécifications - NVS Series Non-Metallic Corrosive Resistant Signals Specification Sheet](#)
[Spécifications - NVZMFG01ABG](#)
[Spécifications - NVZMFG01ABG](#)