



NVZMFG26RBG - Série NV2, gris non métallique, feu moyen clignotant au xénon (lampe incluse), montage mural 3/4" avec feu rouge et grille de protection, 12-80VDC/24VAC

Par Killark

No de catalogue [NVZMFG26RBG](#)

Série NV2 - Lampe au xénon à éclats moyens non métallique grise résistante à la corrosion (lampe incluse) - montage mural de 3/4 de pouce avec lampe stroboscopique rouge et grille de protection - 12-80VDC/24VAC.

Caractéristiques

Conçu pour des applications intérieures et extérieures

Général

Numéro de catalogue	NVZMFG26RBG
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Clignotant
Source lumineuse	
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	
Type d'optique	Globe en polycarbonate - Rouge
Série	NV
CUP	783936071275

Dimensions

Taille du moyeu	3/4"
-----------------	------



Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	12-80 VDC / 24 VAC

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, division 2, groupes F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - NVSL & NVSP Series CSA Certification](#)
[Spécifications - NVS Series Non-Metallic Corrosive Resistant Signals Specification Sheet](#)
[Spécifications - NVZMFG26RBG](#)
[Spécifications - NVZMFG26RBG](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-NVZMFG26RBG-SPEC-FR | REV 7/2024