

OC-9M - Raccord en C 3-1/2", corps de conduit en fer série O

Par Killark

No de catalogue [OC-9M](#)

3-1/2" C Hub, Iron O Series Conduit Body.



*Image représentative

Caractéristiques

- Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles munis de joints d'étanchéité.
- Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
- Interchangeable avec les produits concurrents.
- Vis en acier inoxydable sur les couvercles estampés et coulés.
- Moyeux filetés coniques (NPT).

Général

Numéro de catalogue	OC-9M
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Modèle de moyeu	C
Matériau	Le fer
Série	Série O
Type	
CUP	783936480237

Dimensions

Dimensions	19.25 in x 8.5 in x 5.5 in
Poids brut avec emballage	20.03
Hauteur	5.5 in
Taille du moyeu	3-1/2"
Longueur	19.25 in
Largeur	8.5 in

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11852
Cote(s) de dangerosité	Convient aux applications en zone dangereuse lorsque l'installation est conforme aux articles 501.10(b) (Classe I, Division 2) ou 502.10, 503.10 et 505.15 (Classe I, Zone 2) du NEC.
Numéro de dossier UL	E3397

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - E Series, O Series, CO & TW Series Conduit Bodies CSA Certificate of Conformity](#)
[Spécifications - O Series & Duraloy 5 Series Conduit Bodies Specification Sheet](#)
[Spécifications - O Series & Form 5 Cross Reference](#)
[Spécifications - OC-9M](#)
[Spécifications - OC-9M](#)