



OLB-8MCG - Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille de moyeu 3 pouces - Volume 173.0 pouces cubes

Par Killark

No de catalogue [OLB-8MCG](#)

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille de moyeu 3 pouces - Volume 173,0 pouces cubes.

Général

Numéro de catalogue	OLB-8MCG
Couleur	• Gray • Gris
Type de couverture	Estampillé
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Modèle de moyeu	LB
Matériau	Le fer
Série	Série O
Type	Corps de conduit avec couvercle et joint
CUP	783936050089



*Image représentative

Dimensions

Poids brut avec emballage	14.96
Taille du moyeu	3"

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - E Series, O Series, CO & TW Series Conduit Bodies CSA Certificate of Conformity](#)
[Spécifications - O Series & Duraloy 5 Series Conduit Bodies Specification Sheet](#)
[Spécifications - OLB-8MCG](#)
[Spécifications - O Series & Form 5 Cross Reference](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-OLB8MCG-SPEC-FR | REV 7/2024