

R-106 - Douille de réduction de 4" à 2", aluminium

Par Killark

No de catalogue R-106

Douille de réduction de 4" à 2", aluminium.



*Image représentative

Caractéristiques

- Filets coniques (NPT)
- La douille interne lisse protège les conducteurs
- Fileté pour conduit rigide ou IMC

Général

Numéro de catalogue	R-106
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Argent• Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	R
Type	
CUP	783936565347

Dimensions

Dimensions	6,125 po x 6 po x 4,25 po
Poids brut avec emballage	1.92
Hauteur	4.25 in
Taille du moyeu	4" à 2"
Longueur	6.125 en
Largeur	6 dans

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G
Numéro de dossier UL	E10514

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - Adapter & Reducer Series Conduit Fittings UL Certification](#)
- [Manuels d'installation - R & RE Series Reducers IOM K1413](#)
- [Spécifications - R-106](#)
- [Spécifications - Reducers & Adapters Specification Sheet](#)
- [Spécifications - R-106](#)