

R-21 - Douille de réduction de 3/4" à 1/2".

Par Killark
No de catalogue R-21

Douille de réduction de 3/4" à 1/2".



*Image représentative

Caractéristiques

- Tapered threads (NPT)
- Smooth internal bushing protects conductors
- Threaded for Rigid Conduit or IMC
- Filetages coniques (NPT)
- la bague interne lisse protège les conducteurs
- fileté pour conduit rigide ou IMC

Général

Numéro de catalogue	R-21
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	R
Type	
CUP	783936570013

Dimensions

Dimensions	1 po x 2 po x 2 po
Poids brut avec emballage	0.02
Hauteur	2 en
Taille du moyeu	3/4" à 1/2"
Longueur	1 dans
Poids	0.02 lb
Largeur	2 en

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G
Numéro de dossier UL	E10514

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - Adapter & Reducer Series Conduit Fittings UL Certification](#)
[Manuels d'installation - R & RE Series Reducers IOM K1413](#)
[Spécifications - R-21](#)
[Spécifications - Reducers & Adapters Specification Sheet](#)
[Spécifications - R-21](#)