KILLARK®

R-87 - Douille de réduction 3″ à 2-1/2″, aluminium

Par Killark
No de catalogue R-87

Douille de réduction de 3″ à 2-1/2″, aluminium.

*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	R-87
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	R
Type	
CUP	783936570198

Dimensions

Dimensions	2 po x 4 po x 4 po
Poids brut avec emballage	0.59
Hauteur	4 dans
Taille du moyeu	3″ à 2-1/2″
Longueur	2 en
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G
Numéro de dossier UL	E10514

Logistique

Quantité de cartons	5

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Certifications - Adapter & Reducer Series Conduit Fittings UL Certification
Manuels d'installation - R & RE Series Reducers IOM K1413
Spécifications - R-87
Spécifications - R-87
Spécifications - Reducers & Adapters Specification Sheet

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés