



Série UGRGF Prise protégée par GFI 20A, 125V avec lampe témoin, 3/4" Feed Thru

Par Killark

No de catalogue [UGRGF111-PL](#)

Prise de courant 20A, 125V, protégée par un disjoncteur différentiel, avec lampe témoin, passage 3/4".



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	UGRGF111-PL
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2
Série	UGRGF
CUP	783936012742

Dimensions

Taille du moyeu	3/4"
Poids	7,5 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20
Tension Rating	125 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3
----------------	---

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe 1, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G• Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3, 7(C, D), 9(F, G)

Documentation

[Certifications - UGRGF Series CSA Certificate of Compliance](#)
[Spécifications - UGRGF111-PL](#)
[Spécifications - UGRS & UGRGF Series Receptacles Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-UGRGF111PL-SPEC-FR | REV 7/2024