

UNF3

Par Killark

No de catalogue [UNF3](#)

Série UN - Raccord en fer - Femelle/Femelle - Taille de moyeu 1".



*Image représentative

Caractéristiques

- Threaded for rigid conduit or IMC
- Tapered threads (NPT)
- Strong and durable construction
- Fileté pour conduit rigide ou IMC
- Filetage conique (NPT)
- Construction solide et durable

Général

Numéro de catalogue	UNF3
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Plaqué zinc
Matériau	Acier
Série	UNF
Type	
CUP	783936010489

Dimensions

Dimensions	3 po x 2 po x 3 po
Poids brut avec emballage	0.76
Hauteur	3 dans
Taille du moyeu	1"
Longueur	3 dans
Poids	0.76 lb
Largeur	2 en

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - UNF/UNY Series Expansion Unions UL Certification](#)
[Certifications - GUF/GUM Series Unions CSA Certification](#)
[Spécifications - GUF/GUM & UNF/UNY Series Unions Specification Sheet](#)
[Spécifications - UNF-UNY Series Expansion Unions Specification Sheet](#)