

UNY2

Par Killark

No de catalogue [UNY2](#)

Série UN - Raccord en fer - Mâle/Femelle - Course ¾".



*Image représentative

Caractéristiques

- Threaded for rigid conduit or IMC
- Tapered threads (NPT)
- Strong and durable construction
- Fileté pour conduit rigide ou IMC
- Filetage conique (NPT)
- Construction solide et durable

Général

Numéro de catalogue	UNY2
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Plaqué zinc
Matériau	Acier
Série	UNY
Type	Union mâle-femelle
CUP	783936010434

Dimensions

Dimensions	3 po x 2 po x 2 po
Poids brut avec emballage	0.55
Hauteur	2 en
Taille du moyeu	3/4"
Longueur	3 dans
Poids	0.55 lb
Largeur	2 en

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - UNF/UNY Series Expansion Unions UL Certification](#)
[Certifications - GUF/GUM Series Unions CSA Certification](#)
[Spécifications - GUF/GUM & UNF/UNY Series Unions Specification Sheet](#)
[Spécifications - UNF-UNY Series Expansion Unions Specification Sheet](#)