

UNY5

Par Killark

No de catalogue [UNY5](#)

Série UN - Raccord en fer - Mâle/Femelle - Course 1-1/2 pouce.



*Image représentative

Caractéristiques

- Fileté pour conduit rigide ou IMC
- Filetage conique (NPT)
- Construction solide et durable

Général

Numéro de catalogue	UNY5
Couleur	Gris brillant
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Plaqué zinc
Matériau	Le fer
Série	UNY
Type	Union mâle-femelle
CUP	783936012049

Dimensions

Dimensions	4 po x 4 po x 4 po
Poids brut avec emballage	1.99
Hauteur	4 dans
Taille du moyeu	1-1/2"
Longueur	4 dans
Poids	1.99 lb
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Logistique

Quantité de cartons	4
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - UNF/UNY Series Expansion Unions UL Certification](#)
[Certifications - GUF/GUM Series Unions CSA Certification](#)
[Spécifications - GUF/GUM & UNF/UNY Series Unions Specification Sheet](#)
[Spécifications - UNF-UNY Series Expansion Unions Specification Sheet](#)