

## Réceptacle verrouillé dangereux de la série VBQ - Cutler Hammer - Disjoncteur 30A de la série EHD 3P 4W

Par Killark

No de catalogue [VBQ3034CN30](#)

Cutler-Hammer - Série EHD Réceptacle 30A Disjoncteur 30A 3W4P.

### Caractéristiques

- Mécanisme de verrouillage de la fiche pour les constructions à façade morte. L'interrupteur ne peut pas être mis en position "ON" si la fiche n'est pas complètement insérée. La fiche ne peut être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON".
- Options de mise à la terre disponibles
- Salle de câblage spacieuse qui répond aux exigences du NEC en matière de pliage des fils.
- Pattes de fixation réglables
- Boulons de couvercle à dégagement rapide avec trois fils pour un retrait plus rapide
- Finition polyester/époxy appliquée électrostatiquement.
- La poignée du disjoncteur peut être verrouillée en position "ON" ou "OFF" à l'aide d'un maximum de trois cadenas.

### Général

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue     | VBQ3034CN30                                     |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant                          |
| Modèle de moyeu         | Impasse                                         |
| Matériau                | Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %) |
| Nombre de pôles         | 3                                               |
| Type de réceptacle      | Verrouillage mécanique                          |
| Série                   | VBQ                                             |
| Type                    |                                                 |
| CUP                     | 783936833644                                    |



### Dimensions

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Taille du moyeu | 1-1/2" |
|-----------------|--------|

### Caractéristiques électriques

|                    |      |
|--------------------|------|
| Intensité nominale | 30 A |
|--------------------|------|

### Chef d'orchestre

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre de fils | 4 |
|----------------|---|

### Certifications et conformité

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cote(s) de dangerosité | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe I, Division 2, Groupes B, C, D</li> <li>• Classe I, zone 2, groupes IIB+H2, IIA</li> <li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes F, G</li> <li>• Classe III, divisions 1 et 2</li> </ul> |
| Nema Rating            | 3, 4, 4 FOIS, 7(B, C, D), 9(F, G)                                                                                                                                                                                                       |

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Spécifications - VBQ3034CN30](#)  
[Spécifications - VBQ Series Breaker Protected Receptacles](#)  
[Specification Sheet](#)  
[Spécifications - VBQ3034CN30](#)