

## Série VBQ Réceptacle de remplacement 60A 3P 4W - Bloc en acier inoxydable 316SS

Par Killark

No de catalogue [VBQRA6034SS](#)

Versamate Réceptacle de remplacement 60A 3W4P - Bloc en acier inoxydable 316SS.

### Caractéristiques

- Mécanisme de verrouillage de la fiche pour les constructions à façade morte. L'interrupteur ne peut pas être mis en position "ON" si la fiche n'est pas complètement insérée. La fiche ne peut être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON".
- Options de mise à la terre disponibles
- Salle de câblage spacieuse qui répond aux exigences du NEC en matière de pliage des fils.
- Pattes de fixation réglables
- Boulons de couvercle à dégagement rapide avec trois fils pour un retrait plus rapide
- Finition polyester/époxy appliquée électrostatiquement.
- La poignée du disjoncteur peut être verrouillée en position "ON" ou "OFF" à l'aide d'un maximum de trois cadenas.

### Général

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Numéro de catalogue     | VBQRA6034SS                                     |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant                          |
| Matériau                | Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %) |
| Nombre de pôles         | 3   |
| Type de réceptacle      | Verrouillage mécanique                          |
| Série                   | VBQ   |
| Type                    | Goupille et manchon                             |
| CUP                     | 783936019413                                    |



### Caractéristiques électriques

Intensité nominale 60 A

### Chef d'orchestre

Nombre de fils 4

### Certifications et conformité

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cote(s) de dangerosité | <ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, Division 2, Groupes B, C, D</li><li>• Classe I, zone 2, groupes IIB+H2, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul> |
| Nema Rating            | 3, 7(C, D), 9(F, G)  |

### Logistique

Quantité de cartons 1

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Spécifications - VBQ Series Breaker Protected Receptacles Specification Sheet](#)  
[Spécifications - VBQRA6034SS](#)