



VM2P150 - Série VM2 - 150W Pulse Start Metal Halide Quadri-Volt - Boîtier

Par Killark

No de catalogue [VM2P150](#)

Série VM2 - 150W Pulse Start Metal Halide Quadri-Volt - Boîtier.



Général

Numéro de catalogue	VM2P150
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	Halogénures métalliques Pulse
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Luminaire Only
Type d'optique	Luminaire Only
Série	VM2
CUP	783936076409

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	150 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - VM1 & VM2 Series Luminaire CSA Cert](#)
[Photométrie - KIL_VM2P15xxxGL](#)
[Photométrie - KIL_VM2P15xxxR3](#)
[Photométrie - KIL_VM2P15xxxER](#)
[Photométrie - KIL_VM2P15xxxGL-A](#)
[Photométrie - KIL_VM2P15xxxGL-S](#)
[Photométrie - KIL_VM2P15xxxGL-D](#)
[Photométrie - KIL_VM2P15xxxR1](#)
[Photométrie - KIL_VM2P15xxxR5](#)
[Spécifications - VM1/VM2 Series Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-VM2P150-SPEC-FR | REV 7/2024