

VM3H070 - Série VM3 - HSG 70W Metal Halide Quadri-Volt Quadri-Volt

Par Killark

No de catalogue [VM3H070](#)

Série VM3 - HSG 70W Metal Halide Quadri-Volt.



Général

Número de catalogue	VM3H070
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Luminaire Only
Série	VM3
CUP	783936966274

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	70 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Certifications - VM3 & VM4 Series Luminaire CSA Cert](#)

[Certifications - VM3 & 4 Series Luminaire UL Certification](#)

[Spécifications - VM3/VM4 Series Mogul Base Specification Sheet](#)