



VM4S050 - Série VM4 - 50W Sodium Haute Pression Boîtier Quadri-Volt

Par Killark

No de catalogue [VM4S050](#)

Série VM4 - 50W High Pressure Sodium Quadri-Volt Housing.



Général

Numéro de catalogue	VM4S050
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Luminaire Only
Série	VM4
CUP	783936966397

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	50 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - VM3 & VM4 Series Luminaire CSA Cert](#)
- [Certifications - VM3 & 4 Series Luminaire UL Certification](#)
- [Spécifications - VM3/VM4 Series Mogul Base Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-VM4S050-SPEC-FR | REV 7/2024