

VM4S155 - Série VM4 - 150W Sodium Haute Pression Boîtier 480V

Par Killark

No de catalogue [VM4S155](#)

Série VM4 - 150W Sodium Haute Pression 480V Boîtier.



Général

Numéro de catalogue	VM4S155
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Luminaire Only
Série	VM4
CUP	783936966472

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	480 VAC
Puissance	150 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - VM3 & VM4 Series Luminaire CSA Cert](#)
[Certifications - VM3 & 4 Series Luminaire UL Certification](#)
[Spécifications - VM3/VM4 Series Mogul Base Specification Sheet](#)