



VM5S400 - Série VM5, AL 400W High Wattage High Press Sodium Light Fixt (lampe non incluse), taille du filetage optique 7-3/4", Quadri- Volt (120/208/240/277V), 60Hz

Par Killark

No de catalogue [VM5S400](#)



Série VM5 - Luminaire au sodium haute pression de 400 watts en aluminium (lampe non comprise) - Taille du filetage de l'optique 7-3/4 pouces - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz.

Général

Numéro de catalogue	VM5S400
Couleur	<ul style="list-style-type: none">Bronzagebronzage
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base Mogul
Source lumineuse	
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Luminaire Only
Type de réflecteur	Aluminium spéculaire
Série	VM5
Type	
CUP	783936966861

Dimensions

Dimensions	14.06 in x 14.88 in x 14 in
Poids brut avec emballage	31
Hauteur	14 en
Longueur	14,06 pouces
Largeur	14.88 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	400 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, DClasse I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIAClasse II, divisions 1 et 2, groupes E, F, GClasse III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - VM5 Series Luminaires CSA Cert](#)
[Certifications - VM5 Series Luminaires UL Certification](#)
[Photométrie - KIL_VM5S40xxxS5](#)
[Photométrie - KIL_VM5S40xxxS2](#)
[Photométrie - KIL_VM5S40xxxGL-A](#)
[Photométrie - KIL_VM5S40xxxER](#)
[Photométrie - KIL_VM5S40xxxGL-D](#)
[Photométrie - KIL_VM5S40xxxGL](#)
[Photométrie - KIL_VM5S40xxxGL-S](#)
[Photométrie - KIL_VM5S40xxxGL-Z](#)
[Spécifications - VM5 Series Mogul Base Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-VM5S400-SPEC-FR | REV 7/2024