



VM5S405 - Série VM5, luminaire au sodium haute pression AL 400 watts (lampe non comprise), taille du filetage de l'optique 7-3/4", 480V, 60Hz

Par Killark

No de catalogue [VM5S405](#)

Série VM5 - Luminaire au sodium haute pression de 400 watts en aluminium (lampe non comprise) - Taille du filetage de l'optique 7-3/4 pouces - 480 V à 60 Hz.



Général

Numéro de catalogue	VM5S405
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base Mogul
Source lumineuse	
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Luminaire Only
Série	VM5
CUP	783936966878

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	480 VAC
Puissance	400 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, DClasse I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIAClasse II, divisions 1 et 2, groupes E, F, GClasse III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - VM5 Series Luminaires CSA Cert](#)
- [Certifications - VM5 Series Luminaires UL Certification](#)
- [Photométrie - KIL_VM5S40xxxS5](#)
- [Photométrie - KIL_VM5S40xxxS2](#)
- [Photométrie - KIL_VM5S40xxxGL-A](#)
- [Photométrie - KIL_VM5S40xxxER](#)
- [Photométrie - KIL_VM5S40xxxGL-D](#)
- [Photométrie - KIL_VM5S40xxxGL](#)
- [Photométrie - KIL_VM5S40xxxGL-S](#)
- [Photométrie - KIL_VM5S40xxxGL-Z](#)
- [Spécifications - VM5 Series Mogul Base Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-VM5S405-SPEC-FR | REV 7/2024