

## Versamate Series 30A 4 Pole 4 Wire Plug Assembly

Par Killark

No de catalogue [VP3475](#)

30A 4 Pole 4 Wire Plug Assembly.



### Général

Numéro de catalogue	VP3475
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Finition époxy/polyester en poudre cuite
Gamme d'œillets	0.55-1.20
Matériau	Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série	VersaMate
Style	Style I
Type	
CUP	783936834085

### Dimensions

Dimensions	6,68 po x 3 po x 3 po
Hauteur	3 dans
Longueur	6.68 en
Largeur	3 dans

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Fréquence nominale	50-400 Hz
Tension Rating	<ul style="list-style-type: none"><li>• 600 VAC</li><li>• 250 VDC</li></ul>

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	2
----------------	---

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - CSA Certificate - 30 Amp Versamate Series](#)
- [Manuels d'installation - Versamate 30 Amp Original Terminal IOM K1188](#)
- [Spécifications - VP3475](#)
- [Spécifications - Versamate Series Receptacles Specification Sheet](#)
- [Spécifications - Versamate 30 AMP Replacement Parts Original Terminal](#)
- [Spécifications - VP3475](#)