KILLARK®

# VQ2F3630 - Série VQ2F, luminaire fluorescent compact AL 36 watts (deux lampes de 18 watts incluses), 120-277V, 50/60 Hz, taille du filetage optique 7-3/4".

Par Killark
No de catalogue VQ2F3630

Série VQ2F - Luminaire fluorescent compact en aluminium de 36 watts (deux lampes de 18 watts incluses) - 120-277V à 50/60 Hz - Taille du filetage de l'optique 7-3/4 pouces.

## Général

| | |
|---|---|
| Numéro de catalogue | VQ2F3630 |
| Couleur | |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Type de finition | Peinture époxy en poudre |
| Type de lampe | Broche quadruple |
| Source lumineuse | Fluorescents compacts |
| Gamme de lumens | 2 001-5 000 lm |
| Lumens | 2400 |
| Matériau | Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %) |
| Type de montage | Luminaire Only |
| Type d'optique | Luminaire Only |
| Série | VQ2F |
| Type | Luminaire fluorescent compact en aluminium |
| CUP | 783936076867 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions | 14.06 in x 6 in x 14.06 in |
| Poids brut avec emballage | 11.5 |
| Hauteur | 14,06 pouces |
| Longueur | 14,06 pouces |
| Largeur | 6 dans |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Lumens Par Watt | 66.7 |
| Tension Rating | 120-277 VAC |
| Puissance | 36 W |

## Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité

- Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
- Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA
- Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G
- Classe III, divisions 1 et 2

## Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Certifications - VQ1F/VQ2F Series CSA Cert
Manuels d'installation - KIL_VQ1F, VQ2F Series Luminaires IOM_K1361
Spécifications - VQ1F/VQ2F Series Compact Fluorescent Fixtures Specification Sheet
Spécifications - VQ2F3630



©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés