



Versamate Series 100A 4-pôles 4-fils - Boite de type E - 1-1/2"

Par Killark

No de catalogue [VR1041E5](#)

Versamate Prise STYLE I 100A 4W4P ETYPE 1-1/2".



Caractéristiques

- Le capuchon breveté "Breach-Lock" sert à la fois de couvercle rabattable et de couvercle à vis
- L'encoche brevetée dans le bras du capuchon maintient le capuchon ouvert pour faciliter l'insertion de la fiche ou l'entretien
- Classification de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée
- La conception brevetée de la broche utilise une pince à ressort fendue qui évite l'usure excessive tout en assurant un contact électrique continu entre la broche et le manchon
- Les boîtiers sont munis d'une borne de mise à la terre verte.

Général

Catalog Number	VR1041E5
Indicateur EU RoHS	Contacter le fabricant
Matériau	Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Nombre de pôles	4
Série	VersaMate
Type	Style I
Type	Épingle
Type de fini	Finition époxy/polyester en poudre cuite
Type de fond de panier	DEAD END
UPC	783936835051

Dimensions

Taille du moyeu 1-1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal	100 A
Fréquence nominale	50-400 Hz
Tension nominale	• 621 VAC • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils 4

Documentation

[Installation Manuals - Versamate 100 Amp Original Terminal IOM K1192](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-VR1041E5-SPEC-FR | REV 7/2024