

Série 200A 2-pôles 3-fils avec boîtier de type E 2" - Service inversé

Par Killark

No de catalogue [VR20322E6-S39](#)

200A 2-pôles 3-fils Prise avec boîtier de type E 2" - Service inversé.



*Image représentative

Caractéristiques

Boxes come with a green grounding screw.

Général

Catalog Number	VR20322E6-S39
Indicateur EU RoHs	Contacter le fabricant
Matériau	Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série	VersaMate
Type	Style II
Type	Épingle
Type de fini	Finition époxy/polyester en poudre cuite
Type de fond de panier	DEAD END
UPC	783936063706

Dimensions

Dimensions	9.87 po x 8.19 po x 10.81 po
Hauteur	10.81 in
Largeur	8.19 in
Longueur	9.87 in
Taille du moyeu	2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal	200 A
Fréquence nominale	50-400 Hz
Tension nominale	<ul style="list-style-type: none">600 VAC250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils	2
----------------	---

Logistique

Quantité dans l'emballage	1
---------------------------	---

Documentation

[Certifications - Versamate Series UL Certification](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - Versamate 200 Amp IOM K1206](#)