




Versamate Series 60A 3 Pole 4 Wire Receptacle - AT Type

Par Killark

No de catalogue [VR6034](#)

Réceptacle 60A 3 pôles 4 fils - Type AT.



Général

Numéro de catalogue	VR6034
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Finition époxy/polyester en poudre cuite
Matériau	Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série	VersaMate
Style	Style I
Type	
CUP	783936078984

Dimensions

Dimensions	4.5 in x 4.25 in x 4.66 in
Hauteur	4.66 in
Longueur	4.5 in
Poids	2.61 lb
Largeur	4.25 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Fréquence nominale	50-400 Hz
Tension Rating	• 600 VAC • 250 VDC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3
----------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Manuels d'installation - Versamate 60 Amp Allen Terminal IOM K1382](#)
[Spécifications - VR6034](#)
[Spécifications - Versamate Series Receptacles Specification Sheet](#)
[Spécifications - VR6034](#)
[Spécifications - Versamate 60 AMP Replacement Parts Allen Terminal](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-VR6034-SPEC-FR | REV 7/2024