KILLARK®

# VTR-1 - VTR-1 9W 120 VAC 60 Hz 5000K CCT 70 CRI

Par Killark
No de catalogue VTR-1

VTR-1 9W 120 VAC 60 Hz 5000K CCT 70 CRI.

## Charactéristiques

- Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000 K (CCT) environ 70 CRI
- Économies d'énergie - Nombre élevé de lumens par watt
- Longue durée de vie - plus de 99 000 heures sans entretien pour 70 % de lumens initiaux
- Adaptation aux conditions ambiantes -40°C à 55°C jusqu'à 121W
- Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
- 120VAC 60Hz
- Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
- Connexions de la carte LED sans soudure, résistantes aux vibrations

## Général

| | |
|---|---|
| Numéro de catalogue | VTR-1 |
| Température de couleur | 5000 K |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Type de finition | Naturel |
| Source lumineuse | |
| Gamme de lumens | 0-2 000 lm |
| Lumens | 1085 |
| Matériau | Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %) |
| Plage de température de fonctionnement Celcius | De -40°C à +55°C |
| Type d'optique | Oculaire en polycarbonate |
| Série | VTR |
| CUP | 783936176581 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Lumens Par Watt | 121 |
| Tension Rating | 120 VAC |
| Puissance | 9 W |

## Logistique

| | |
|---|---|
| Quantité de cartons | 10 |

## Documentation

Brochures - VTR Series Brochure
Certifications - VTR Series UL Certificate of Compliance
Manuels d'installation - VTR Series IOM K1507
Photométrie - VTR-1 IES File
Spécifications - VTR-1
Spécifications - VTR-1
Spécifications - VTR & WTR Series Retrofits Spec Sheet



©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés