



WLALFP1130L5D - 11k Lumen - Spot linéaire standard pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 5 ft

Par Killark

No de catalogue [WLALFP1130L5D](#)

11k Lumen - Luminaire linéaire pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 5 ft.



Général

Numéro de catalogue	WLALFP1130L5D
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Source lumineuse	LED
Gamme de lumens	10 001-15 000 lm
Lumens	10110
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	<ul style="list-style-type: none">• Pendant• Surface
Type d'optique	Lentille en polycarbonate - Diffusée
Série	WLALFP
CUP	783936153209

Dimensions

Poids	34,5 lb
-------	---------

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	126.4
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	80 W

Certifications et conformité

Indice de protection IP	<ul style="list-style-type: none">• IP66• IP67
-------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - LAL Series CSA Certificate Of Compliance](#)
[Certifications - LALFP, WLALFP, & LZ2NL NSF Certificate](#)
[Manuels d'installation - WLAL Series LED Luminaires IOM K1486](#)
[Spécifications - WLALFP1130L5D](#)
[Spécifications - LALFP Series Food Processing Light Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-WLALFP1130L5D-SPEC-FR | REV 7/2024