



WLALFP430L1D - 4k Lumen - Standard Location Food Processing Light - 120-277VAC - 1 ft

Par Killark

No de catalogue [WLALFP430L1D](#)



4k Lumen - Standard Location Food Processing Light - 120-277VAC - 1 ft.

Général

Numéro de catalogue	WLALFP430L1D
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Source lumineuse	LED
Gamme de lumens	2 001-5 000 lm
Lumens	3261
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	<ul style="list-style-type: none">• Pendant• Surface
Type d'optique	Lentille en polycarbonate - Diffusée
Série	WLALFP
CUP	783936153124

Dimensions

Poids	12.03 lb
-------	----------

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	93.2
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	35 W

Certifications et conformité

Indice de protection IP	<ul style="list-style-type: none">• IP66• IP67
-------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - LAL Series CSA Certificate Of Compliance](#)
[Certifications - LALFP, WLALFP, & LZ2NL NSF Certificate](#)
[Manuels d'installation - WLAL Series LED Luminaires IOM K1486](#)
[Spécifications - LALFP Series Food Processing Light](#)
[Specification Sheet](#)
[Spécifications - WLALFP430L1D](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-WLALFP430L1D-SPEC-FR | REV 7/2024