

WLALFP630L4D - 6k Lumen - Standard Location Food Processing Light - 120-277VAC - 4 ft

Par Killark

No de catalogue [WLALFP630L4D](#)



6k Lumen - Standard Location Food Processing Light - 120-277VAC - 4 ft.

Général

Numéro de catalogue	WLALFP630L4D
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Source lumineuse	LED
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	<ul style="list-style-type: none">• Pendent• Surface
Type d'optique	Lentille en polycarbonate - Diffusée
Série	WLALFP
CUP	783936153179

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC

Certifications et conformité

Indice de protection IP	<ul style="list-style-type: none">• IP66• IP67
-------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - LAL Series CSA Certificate Of Compliance](#)
[Certifications - LALFP, WLALFP, & LZ2NL NSF Certificate](#)
[Manuels d'installation - WLAL Series LED Luminaires IOM K1486](#)
[Spécifications - WLALFP630L4D](#)
[Spécifications - LALFP Series Food Processing Light](#)
[Specification Sheet](#)