KILLARK®

Série WML-X LED Area light 250 Watt, 120-277VAC, 28000 Lumen 1" Cone Mount

Par Killark
No de catalogue WML3X2830C3G

Le luminaire WML-X pour baies basses et baies hautes convient aux environnements difficiles et aux environnements humides. Le WML-X est conçu avec des LED améliorées et des optiques pré-installées pour diriger la lumière là où elle est nécessaire pour diverses applications. La cuve et les supports du projecteur sont fabriqués à partir d'un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et d'une plaque d'alimentation à dissipation thermique interne. Améliorez facilement l'éclairage HID obsolète et contribuez à la sécurité et à la productivité des installations.

Charactéristiques

- Efficacité énergétique et longue durée de vie des LED
- Modèles d'optique de passage
- Adaptation facile aux concurrents
- Poids plus léger
- Couleur des LED de 5000K avec un IRC de 80
- Options de couleurs respectueuses de la faune et de la flore

Général

Numéro de catalogue	WML3X2830C3G
Température de couleur	5000 K
Conditions environnementales	• Convient aux emplacements humides • Type 3, 4X • IP66 • Marin (États-Unis uniquement)
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	LED
Gamme de lumens	23 000 - 28 000 lm
Lumens	28000
Type de montage	Cône
Type d'optique	Globe de verre
Série	WML-X

Dimensions

Taille du moyeu	1"

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	2.08-0.09 A
Fréquence nominale	50-60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	250 W

Documentation

Brochures - VMLX Tri Fold Brochure
Brochures - VMLX Tri Fold Brochure French
Brochures - VML-X_Series-WML-X_Series
Page du catalogue - VMLX Catalog
Page du catalogue - VMLX Catalog French
Page du catalogue - VMLX&WMLX_Series
Photométrie - KIL_VML3X2830NDR
Photométrie - KIL_VML3X2830N
Spécifications - WML3X2830C3G

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés