

Série XAL - Station d'alarme incendie à passage direct avec activation par anneau de tirage - Hub size 3/4 Inch Npt - 1NO/1NC Contact Rating

Par Killark

No de catalogue [XAL-53](#)

Série XAL - Station d'alarme incendie en aluminium avec activation par anneau de tirage - Taille du manchon 3/4 pouce Npt - 1NO/1NC Valeur nominale des contacts.



Général

Action	SP
Actionneur	Couvercle de levage, anneau de traction
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Type de boîte arrière	SWB
Numéro de catalogue	XAL-53
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	1
Série	XAL
Type	
CUP	783936880389

Dimensions

Profondeur	4-1/2
Dimensions	7,5 po x 6 po x 4 po
Poids brut avec emballage	2.67
Hauteur	4 dans
Longueur	7,5 pouces
Poids	2.67 lb
Largeur	6 dans

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Cote de contact	7200 VA (make), 720 VA (break), 10A cont. @ 600V AC ; 2.5A cont. @ 600V DC.
Fréquence nominale	50/60 Hz

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR31085
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E50498

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - XAL Series Fire Alarm UL Certification](#)
[Manuels d'installation - XAL Series IOM K0993](#)
[Modèles 3D - XAL 3D Model](#)
[Spécifications - XAL-53](#)
[Spécifications - XAL-53](#)
[Spécifications - XAL/XAS Series Fire Alarm Stations](#)
[Specification Sheet](#)