

XECE-306A3 - Série XEC, 30 Amp, 600 VAC, 3 Pôles, Cadre FDB, Boîtier de disjoncteur

Par Killark

No de catalogue [XECE-306A3](#)

Série XEC, 30 Amp, 600 VAC, 3 Pôles, Cadre FDB, Boîtier de disjoncteur.

Caractéristiques

- La conception du couvercle boulonné rectangulaire permet des installations attrayantes, compactes et uniformes.
- Deux plaques tournantes pour conduits, l'une en haut et l'autre en bas.
- Le mécanisme de la poignée interne du disjoncteur est de type plaque coulissante montée sur le couvercle.
- La poignée externe est de type coffre-fort avec des dispositions standard pour le verrouillage en position "OFF" avec jusqu'à trois cadenas.
- Le verrouillage en position "ON" peut être modifié en usine (ajouter le suffixe SU40 au numéro de catalogue).
- Le disjoncteur n'est pas déclenché par le mécanisme de la poignée.
- Le verrouillage en position "ON" n'empêche pas le disjoncteur de s'ouvrir en cas de court-circuit ou de surcharge.

Général

Action	TP
Actionneur	Opérateur de disjoncteur en boîtier moulé
Numéro de catalogue	XECE-306A3
Couleur	Aluminium
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de boîtier	Boulonné
Type de finition	Lacquer
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Mur
Nombre de pôles	3
Température de fonctionnement Celcius Max	40 degrés
Série	XEC
Type	Boîtier de disjoncteur
CUP	783936897493



Dimensions

Profondeur	6.875
Hauteur	11 875 en
Poids	16.15 lb
Largeur	7.375 et

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	600 VAC/250 VDC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
----------------	---

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR18179
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Numéro de dossier UL	E30962

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Spécifications - XEC Series Circuit Breakers Specification Sheet](#)
[Spécifications - XECE-306A3](#)