



XEDS-100A - Série XEDS, interrupteur-sectionneur sans fusible de 100 ampères maximum avec 1 contact auxiliaire

Par Killark

No de catalogue [XEDS-100A](#)

Série XEDS, interrupteur-sectionneur non fusible de 100 ampères maximum avec 1 contact auxiliaire.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	XEDS-100A
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de boîtier	Boulonné
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Nombre de pôles	3
Température de fonctionnement Celcius Max	40 degrés
Série	XEDS
Type	
CUP	783936898094

Dimensions

Profondeur	7
Hauteur	16 en
Poids	17 lb
Largeur	9.125 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	600 VAC/250 VDC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
----------------	---

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3R, 4, 9(E, F, G)
Numéro de dossier UL	E53290

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - DEDS & XEDS Series UL Certification](#)
- [Spécifications - XEDS-100A](#)
- [Spécifications - XEDS Series Disconnect Switches Specification Sheet](#)
- [Spécifications - XEDS-100A](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-XEDS100A-SPEC-FR | REV 7/2024