

XEDS-30AA - Série XEDS, interrupteur-sectionneur sans fusible de 30 ampères maximum avec 2 contacts auxiliaires

Par Killark

No de catalogue [XEDS-30AA](#)

Série XEDS, interrupteur-sectionneur sans fusible de 30 ampères maximum avec 2 contacts auxiliaires.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	XEDS-30AA
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de boîtier	Boulonné
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Nombre de pôles	3
Température de fonctionnement Celcius Max	40 degrés
Série	XEDS
Type	
CUP	783936898032

Dimensions

Profondeur	6.875
Hauteur	11 875 en
Poids	11 lb
Largeur	8.75 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	600 VAC/250 VDC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
----------------	---

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3R, 4, 9(E, F, G)
Numéro de dossier UL	E53290

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - DEDS & XEDS Series UL Certification](#)
- [Spécifications - XEDS-30AA](#)
- [Spécifications - XEDS Series Disconnect Switches Specification Sheet](#)
- [Spécifications - XEDS-30AA](#)