

## XEDS-60A - Série XEDS, interrupteur-sectionneur sans fusible de 60 ampères maximum avec 1 contact auxiliaire

Par Killark

No de catalogue [XEDS-60A](#)

Série XEDS, interrupteur-sectionneur non fusible de 60 ampères maximum avec 1 contact auxiliaire.



\*Image représentative

### Général

Numéro de catalogue	XEDS-60A
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de boîtier	Boulonné
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Nombre de pôles	3
Température de fonctionnement Celcius Max	40 degrés
Série	XEDS
Type	
CUP	783936898070

### Dimensions

Profondeur	7
Hauteur	16 en
Poids	17 lb
Largeur	9.125 in

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	600 VAC/250 VDC

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
----------------	---

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Nema Rating	3R, 4, 9(E, F, G)
Numéro de dossier UL	E53290

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - DEDS & XEDS Series UL Certification](#)
- [Spécifications - XEDS Series Disconnect Switches Specification Sheet](#)
- [Spécifications - XEDS-60A](#)
- [Spécifications - XEDS-60A](#)