KILLARK®

XMSW-1CT - Démarreur manuel de moteur - NEMA taille 1 - 3 pôles ; 3Ø, Ac

Par Killark
No de catalogue XMSW-1CT

Démarreur manuel - NEMA taille 1 - 3 pôles ; 3Ø, Ac.

Caractéristiques

- La poignée extérieure est de type coffre-fort avec des dispositions standard pour le verrouillage en position "OFF" avec jusqu'à trois cadenas.
- Le verrouillage en position "ON" peut être modifié en usine (ajouter le suffixe SU-40 au numéro de catalogue).
- Deux moyeux de conduit moulés de 1" NPT avec butée intégrée, l'un en haut et l'autre en bas, sont standard sur tous les ensembles.

Général

Numéro de catalogue	XMSW-1CT
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Puissance - Maximum	10
Série	XMSW
Taille	1
CUP	783936912585

Caractéristiques électriques

Tension Rating	600 V

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E12379.

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Certifications - XMSW Series UL Certification
Spécifications - XMSW Series Manual Motor Starters Specification Sheet
Spécifications - XMSW-1CT
Spécifications - XMSW-1CT

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés