

ZN105 - Connecteur de cordon 90° 1/2" en aluminium, plage de cordon .250-.375, blanc

Par Killark
No de catalogue [ZN105](#)

Connecteur de cordon 90° 1/2" en aluminium, plage de cordon
.250-.375, blanc.



*Image représentative

Caractéristiques

- La construction en aluminium résiste à la corrosion
- L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
- L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur

Général

Numéro de catalogue	ZN105
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Argent• Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	Série Z
Type	
CUP	783936974217

Dimensions

Dimensions	1.56 in x 0.5 in x 2.3 in
Poids brut avec emballage	0.15
Hauteur	2,3 pouces
Taille du moyeu	1/2"
Longueur	1.56 in
Poids	0.15 lb
Largeur	0,5 pouce

Chef d'orchestre

Gamme de câbles .250 - .375 in

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR73478
Nema Rating	4, 4X, 12, 13
Numéro de dossier UL	E22698

Logistique

Quantité de cartons 25

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Spécifications - ZN105](#)
[Spécifications - Z Series Cord Connectors Specification Sheet](#)
[Spécifications - ZN105](#)