

ZN108CR - Connecteur de cordon en nylon 1/2", courbure 90°, plage de cordon .375-.500, bleu

Par Killark

No de catalogue [ZN108CR](#)

Connecteur de cordon en nylon 1/2", courbure 90°, plage de cordon .375-.500, bleu.



*Image représentative

Caractéristiques

- Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue
- La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité.
- Les connecteurs en nylon obtiennent à peu près les mêmes valeurs de rétention que les connecteurs à cordon métallique.

Général

Numéro de catalogue	ZN108CR
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris
Code couleur	Bleu
Gamme de cordons	.375-.500,
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Nylon
Série	Série Z
Type	
CUP	783936989839

Dimensions

Dimensions	2 po x 1 po x 3 po
Poids brut avec emballage	0.08
Hauteur	3 dans
Taille du moyeu	1/2"
Longueur	2 en
Largeur	1 dans

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	.375 - .500 in
-----------------	----------------

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR73478
Numéro de dossier UL	E22698

Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

Documentation

- [Spécifications - ZN108CR](#)
- [Spécifications - ZN108CR](#)
- [Spécifications - Z Series Nylon Cord Connectors Specification Sheet](#)